



Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 6H, TiN, M× Steigung: 3X0,35



Bestelldaten

Bestellnummer	132900 3X0,35
GTIN	4045197074249
Artikelklasse	11H

Beschreibung

Ausführung:

Starker Schälanschnitt.

Führungsteil mit Schmiernuten, aber ohne Span-Nuten.

Einsetzbar mit **Emulsion** (Fettanteil mindestens 8 %).

Vorteil:

Besonders stabil, optimale Eigenführung und **kein Nachschneiden** beim Rücklauf. Vielseitig anwendbar, geringe Neigung zu Materialaufschweißung – für höhere Schnittgeschwindigkeiten.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!

Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 132905.

Gewindeart: MF

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranzklasse: ISO 2 6H

Gewindesteigung: 0,35 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 56 mm

Schaft-Ø: 2,2 mm

Kernloch-Ø: 2,65 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	3 mm
Kernloch-Ø	2,65 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3

Anschnittwinkel	50 Grad
Gewindesteigung	0,35 mm
Schaft-Ø	2,2 mm
Gesamtlänge L _{ges}	56 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 374
Gewindetiefe	9 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	3×0,35
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	grün