



Druckluft-Geradschleifer G2424, Spannzangen-Ø 6 mm lang, Typ: S250



Bestelldaten

Bestellnummer	079448 S250
GTIN	7322590019907
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke und **robuste Geradschleifer** mit hoher **Laufruhe**. Der Sicherheitsschalter verhindert ungewolltes Einschalten. Anwendungsoptimierte Höchstdrehzahlen zwischen **8500 und 25000 1/min**.

Mit langer, schlanker Spindel, ideal für Bohrungen, Länge 317 mm.

Spannzangen-Ø 6mm.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):

Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	G2424 S250
Abgabeleistung	900 W
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	13 mm
Gewicht	0,96 kg
maximaler Luftbedarf	870 l/min

maximale Drehzahl	25000 min ⁻¹
Arbeitsgeräusch	85 dB(A)
maximale Vibration nach EN	3,5 m/s ²
Druckluft-Anschluss	3/8 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Geradschleifer

Zubehör

Spannzange für Geradschleifer Spannzangen-Ø 6 mm	079459 6
--	----------