



Druckluft-Geradschleifer, Typ: 52669



Bestelldaten

Bestellnummer	079443 52669
GTIN	616026526693
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Dynabrade – Druckluft-Geradschleifer.

Vielseitig einsetzbare, laufruhige Geradschleifer in robuster und ergonomischer Bauweise mit Softgriff. **Getriebeloser, leistungsstarker** 750 Watt Geradschleifer mit einer Höchstdrehzahl von **20000 1/min. Patentierte Drehzahlüberwachung** für konstante Drehzahl auch unter Last.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Technische Beschreibung

Spannzangen-Ø	6 mm
Länge	221 mm
Herstellerbezeichnung	52669
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
maximaler Luftbedarf	1254 l/min
Abgabeleistung	744 W
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Arbeitsgeräusch	79 dB(A)

Gewicht	1 kg
Druckluft-Anschluss	3/8 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Geradschleifer

Zubehör

Spannzange Typ 50016	079449 50016
----------------------	--------------