

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte APHT 060204 FR, PKD, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	215634 ALU
GTIN	4062406358105
Artikelklasse	21L

**Beschreibung****Ausführung:**

PKD-Fräswendeplatte mit einer Schneide.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_{p \max} = 4$  mm.

**$a_{p \max} = 2,5$  mm.**

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,1 mm

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,1 mm
Serie	Softcut®
Typ	ALU
ISO-Code Wendeschneidplatte	APHT 060204 FR
Sorte	PKD

Schneidstoff	PKD
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	1500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	1000 m/min	N
CuZn	geeignet	800 m/min	N
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		