

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APHT 133504 FR, PKD, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	215315 ALU
GTIN	4062406358099
Artikelklasse	21L

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \max} = 6$ mm.

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,15 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm
Serie	Softcut®
Eckenradius	0,4 mm
Typ	ALU
ISO-Code Wendeschneidplatte	APHT 133504 FR
Sorte	PKD
Schneidstoff	PKD
Beschichtung	beschichtet

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	1500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	1000 m/min	N
trocken	geeignet		