

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 1003 MOTN, für Kopier- und Planfräser,  
CBN925, Typ: HART****Bestelldaten**

Bestellnummer	212248 HART
GTIN	4062406358624
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.**

Mit Beschichtung zur optischen Verschleißerkennung.

**Hinweis:**

Mit Anzugswert 3,0 Nm montieren.

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,16 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDHX 1003 MOTN

Typ: HART

**Technische Beschreibung**

Typ	HART
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHX 1003 MOTN
Schneidstoff	CBN

Sorte	CBN925
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,16 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b><math>V_c</math></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 55 HRC	geeignet	350 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	300 m/min	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	300 m/min	H
GG(G)	geeignet	500 m/min	K
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		