

Garant**Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, G: G5/8****Bestelldaten**

Bestellnummer	133300 G5/8
GTIN	4045197074546
Artikelklasse	11H

Beschreibung**Ausführung:****Mit Schälanschnitt.****Verwendung:****Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde** DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Schneidstoff: HSS E

Gänge pro Zoll: 14

Gewinde-Ø: 22,91 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Schaft-Ø D_s: 18 mm

Schaft-Vierkant □: 14,5 mm

Kernloch-Ø: 21 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Gänge pro Zoll	14
Kernloch-Ø	21 mm
Gewinde-Ø	22,91 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Anzahl Spannuten	3
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	18 mm

Gesamtlänge L	125 mm
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Gewindetiefe	68,73 mm
Gewindegröße	G5/8
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5156
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		