

Garant**Maschinen-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-Ø DC: 3,3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	163000 3,3
GTIN	4045197252722
Artikelklasse	110

Beschreibung**Ausführung:**

Mit langen Schneiden und Linksspirale.
Ab Gr. 1,8 gerade Zähnezahl und ungleiche Zahnteilung.
Bis Gr. 3,7 beidseitig mit Zentrierspitze;
ab Gr. 3,9 beidseitig mit Zentrierbohrungen.

Reibahlen fertig geschliffen für Passung H7.**Verwendung:**

Zum Reiben durchgehender Bohrungen. Durch den kurzen Anschnitt auch für Grundlöcher zu verwenden (ab 3,9 mm Ø).

Hinweis:

- **Geradegenutete Maschinen-Reibahlen – ab Werk lieferbar.**
- **Reibahlen mit anderen Durchmesser und Passung siehe Nr. 162951.**

Technische Beschreibung

Schafttoleranz	h9
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,2 mm/U
Auskraglänge L ₁	33 mm
Nenn-Ø D _c	3,3 mm
Schaft-Ø D _s	3,2 mm
Gesamtlänge L	65 mm
Schneidenlänge L _c	16 mm
Anzahl Schneiden Z	6

Toleranz	H7
Reibaufmaß im Ø Richtwert	0,1 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 212 B
Innenkühlung	nein
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	geeignet	20 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	20 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	10 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	7 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	5 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	5 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	5 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	13 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

