

Garant**VHM-Fräser Composite schiebender Schnitt, Diamant, Ø h10 DC: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	209548 8
GTIN	4062406362416
Artikelklasse	100

Beschreibung**Ausführung:**

Spezifisch **weiterentwickelte Werkzeugschneide** für die optimale Bearbeitung von Composite Werkstoffen bzw. Verbundwerkstoffen.

Baulänge ähnlich **DIN 6527 lang**.

Linksspiralig, **schiebender Schnitt**. Das Material wird auf die Unterlage gedrückt. Für dünne Materialien sehr gut geeignet.

Technische Beschreibung

Toleranz Nenn-Ø	h10
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Schneiden-Ø D_c	8 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Gesamtlänge L	63 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,16 mm
Zähnezahl Z	8
Vorschub f_z für Nutenfräsen in GFK CFK	0,031 mm
Schneidenlänge L_c	19 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	25 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Freistellungs-Ø D_1	7,8 mm

Spiralwinkel	8 Grad
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Beschichtung	Diamant
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1xD
Innenkühlung	nein
Farbring	schwarz
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
PVDF GF20	geeignet	100 m/min	N
POM GF25	geeignet	100 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	100 m/min	N
PEEK GF30	geeignet	100 m/min	N
PTFE CF25	geeignet	100 m/min	N
PEEK CF30	geeignet	100 m/min	N
Hybride	geeignet		
Honeycomb Sandwich	geeignet	195 m/min	N
CFK	geeignet	145 m/min	N
GFK, CFK	geeignet	145 m/min	N
Graphit	geeignet	200 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		