



## Maschinen-Gewindebohrer, TiN, UNC: 8-32



### Bestelldaten

Bestellnummer	133355 8-32
GTIN	4045197532596
Artikelklasse	11H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit **Schälanschnitt** und **spezieller TiN-Beschichtung**, für **rost- und säurebeständige Stähle**.  
Einsetzbar mit **Emulsion** (Fettanteil mindestens 8 %).

#### Verwendung:

Für **UNC-Einheits-Grobgewinde** ASME – B1.1.

Gewindeart: UNC

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 371

Gänge pro Zoll: 32

Gewinde-Ø: 4,17 mm

Gesamtlänge  $L_{ges}$ : 63 mm

Schaft-Ø: 4,5 mm

Schaft-Vierkant: 3,4 mm

Kernloch-Ø: 3,5 mm

### Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	32
Anschnittwinkel	50 Grad
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	0,794 mm
Kernloch-Ø	3,5 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewinde-Ø	4,17 mm

Norm	DIN 371
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø	4,5 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	63 mm
Schaft-Vierkant	3,4 mm
Gewindetiefe	12,51 mm
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	8-32
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	2B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	blau