



HM-Sägeblatt, Typ: 150X20T34



Bestelldaten

Bestellnummer	078212 150X20T34
GTIN	045242568994
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

- Präzise Zahngeometrie für optimale Schnittleistung.
- Hochwertige Hartmetall- und Cermet-Zähne für überragende Standzeit.
- Vollständig gehärtetes und vorgespanntes Stammblatt für präzise Schnitte.
- Tiefer Zahngrund für eine schnelle und vollständige Spanabfuhr.
- Innen liegende, harzgefüllte Dehnungsschlitze minimieren die Geräusch- und Vibrationsentwicklung.
- Saubere, gratfreie, trockene Schnitte reduzieren den Nachbearbeitungsaufwand.
- Geringe Wärmeentwicklung - der Werkstoff kann direkt nach dem Schnitt weiterverarbeitet werden.

Verwendung:

Für Werkstoff Metall geeignet.

Passend für:

Akku-Metallkreissäge Nr. 078207 Gr. M18FMCS.

Bohrungs-Ø: 20 mm

Anzahl Zähne: 34

Technische Beschreibung

Anzahl Zähne	34
Blatt-Ø D	150 mm
Bohrungs-Ø	20 mm
Produktart	Kreissägeblatt