

**Garant**

**Softcut® HSI-Fasenfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO., Ø D: 53,9mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	214851 53,9
GTIN	4062406359706
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Verwendung:**

Geeignet zum Vorwärts- und Rückwärtsfasen.

**Passend für:**

Wendeplatten SO.T1205.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Serie	Softcut®
erzielbare Fasenlänge l	22 mm
kleinster Ø D	53,9 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	3
passende Wendeschneidplatte	SO.T 120504 PDER

Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	65 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219833 (15IP; 3,0 Nm)
größter Ø D <sub>1</sub>	85 mm
erzielbare Fasenhöhe h	15 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	9
Schaftausführung	mit Bohrung
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219833
------------------------------------	--------