



Druckluft-Schlagschrauber, Typ: 0611



Bestelldaten

Bestellnummer	079204 0611
GTIN	015451722432
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Schlagschrauber für härteste Anwendungen und größte Drehmomente. **Äußerst robustes 2-Klauenschlagwerk** (Twin Lobe) für höchste Standzeiten bei schweren Einsatzfällen. Einschraubphase beginnt langsam und erhöht sich mit jedem Schlag. **Anwendbar bei jedem Schraubfall**. Einfacher 3-teiliger Aufbau für **geringsten Wartungsaufwand**.

Technische Beschreibung

maximaler Luftbedarf	1920 l/min
maximale Vibration nach EN	18 m/s ²
Werkzeugaufnahme Abmessung	1 Zoll
Arbeitsgeräusch	99 dB(A)
Länge	360 mm
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	13 mm
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M36
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant
Herstellerbezeichnung	0611
maximale Drehzahl	3500 min ⁻¹

Gewicht	10,4 kg
Drehmomentbereich	1220 - 2440 Nm
Druckluft-Anschluss	1/2 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Schrauber