

 Atlas Copco

Druckluft-Winkelschleifer mit BSP Anschlussgewinde, Typ: G2588-230



Bestelldaten

Bestellnummer	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Winkelschleifer, deren Arbeitsdrehzahl auch unter Last kaum abfällt. Der Sicherheitsstarter verhindert ungewolltes Einschalten. Winkelschleifer mit 1700 Watt Abgabeleistung, für den harten Einsatz und konstant hoher Abtragsleistung ausgelegt. Ergonomische Handhabung. **M14-Aufnahme.**

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewicht	2,4 kg
maximale Vibration nach EN	7,8 m/s ²
Arbeitsgeräusch	90 dB(A)
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	16 mm
maximaler Luftbedarf	2160 l/min

maximaler Scheiben-Ø	230 mm
maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹
Abgabeleistung	1700 W
Herstellerbezeichnung	G2588-230-M14
Druckluft-Anschluss	1/2 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Winkelschleifer