

Garant**Maschinen-Reibahle H7, TiN, Nenn-Ø DC: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	163500 12
GTIN	4045197251435
Artikelklasse	110

Beschreibung**Ausführung:**

Mit langen Schneiden und Linksspirale. Gerade Zähnezahl und ungleiche Zahnteilung.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung geschoben werden.

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D_c	12 mm
Schafttoleranz	h9
Auskräglänge L_1	106 mm
Vorschub f in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,23 mm/U
Schaft-Ø D_s	10 mm
Gesamtlänge L	151 mm
Schneidenlänge L_c	44 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Toleranz	H7
Reibaufmaß im Ø Richtwert	0,1 - 0,2 mm
Beschichtung	TiN
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 212 B

Innenkühlung	nein
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	10 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	9 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	7 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	5 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	7 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	7 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	18 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		