

**Garant**
**Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 8-32**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	133350 8-32
GTIN	4045197074621
Artikelklasse	11H

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**Mit Schälanschnitt.**
**Verwendung:**
**Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME – B1.1.**

Gewindeart: UNC

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 371

Gänge pro Zoll: 32

Gewinde-Ø: 4,16 mm

Gesamtlänge L: 63 mm

 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Schaft-Vierkant □: 3,4 mm

Kernloch-Ø: 3,5 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindesteigung	0,794 mm
Anzahl Spannuten	3
Gänge pro Zoll	32
Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	4,16 mm
Kernloch-Ø	3,5 mm
Norm	DIN 371
Schneidstoff	HSS E

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Gesamtlänge L	63 mm
Schaft-Vierkant □	3,4 mm
Gewindetiefe	12,48 mm
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	8-32 UNC
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	2B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	15 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		