



## Druckluft-Geradschleifer, Typ: 53531



### Bestelldaten

Bestellnummer	079443 53531
GTIN	616026535312
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Dynabrade – Druckluft-Geradschleifer.

Vielseitig einsetzbare, laufruhige Geradschleifer in robuster und ergonomischer Bauweise mit Softgriff. **Leistungsstarker** Geradschleifer mit einer Höchstdrehzahl von **18000 1/min**. Die robuste, feststehende **Stahlverlängerung** ermöglicht die **vibrationsarme** Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen.

#### Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

### Technische Beschreibung

Spannzangen-Ø	6 mm
Arbeitsgeräusch	84 dB(A)
Gewicht	2,2 kg
maximale Drehzahl	18000 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	53531
Länge	467 mm
maximale Vibration nach EN	3,2 m/s <sup>2</sup>
maximaler Luftbedarf	1128 l/min

Abgabeleistung	744 W
Druckluft-Anschluss	3/8 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Geradschleifer