

Garant**VHM-Fräser Composite ziehender Schnitt, unbeschichtet, Ø h10 DC: 6Mmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	209540 6M
GTIN	4062406362508
Artikelklasse	100

Beschreibung**Ausführung:**

Spezifisch **weiterentwickelte Werkzeugschneide** für die optimale Bearbeitung von Composite Werkstoffen bzw. Verbundwerkstoffen.

Baulänge ähnlich **DIN 6527 lang**.

Rechtsspiralig, **ziehender Schnitt** für den normalen Einsatz.

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	8
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Toleranz Nenn-Ø	h10
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Vorschub f_z für Nutenfräsen in GFK CFK	0,026 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	27 mm
Schneidenlänge L_c	21 mm
Gesamtlänge L	65 mm
Spiralwinkel	8 Grad
Eckenfasenbreite bei 45°	0,12 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Schneiden-Ø D_c	6 mm

Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Freistellungs-Ø D ₁	5,8 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1xD
Innenkühlung	nein
Farbring	schwarz
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
PVDF GF20	geeignet	80 m/min	N
POM GF25	geeignet	80 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	80 m/min	N
PEEK GF30	geeignet	80 m/min	N
PTFE CF25	geeignet	80 m/min	N
PEEK CF30	geeignet	80 m/min	N
Hybride	geeignet		
Honeycomb Sandwich	geeignet	165 m/min	N
CFK	geeignet	120 m/min	N
GFK, CFK	geeignet	120 m/min	N
Graphit	geeignet	180 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		