

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter SDJCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 20/11mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260296 20/11
GTIN	4045197810014
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SDJCR/L 2020K11

passende Wendeschneidplatte: DC.. 11T3..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 25 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 32 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269023 3

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	SDJCR/L 2020K11
Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 1
Gesamtlänge L	125 mm

Unterlegplatte	269007 1
Plattengröße	11 mm
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 1	269015 1
Unterlegplattenschraube	269205
Unterlegplatte	269070
Spannschraube	269433
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplatte Typ 1	269007 1
Spannschraube Typ 3	269023 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15