

Garant
**eco-Klemmdrehhalter SDJCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260297 20/11
GTIN	4045197810038
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SDJCR/L 2020K11

passende Wendeschneidplatte: DC.. 11T3..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269023 3

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	269007 1
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3

Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
ISO-Code Halter	SDJCR/L 2020K11
Gesamtlänge L	125 mm
Kopflänge L ₁	32 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 1
Serie	Eco
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannschraube Typ 3	269023 3
Unterlegplatte Typ 1	269007 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	269015 1
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplatte	269070
Unterlegplattenschraube	269205
Spannschraube	269433