

Garant**VHM-Fräser Composite schiebender Schnitt, unbeschichtet, Ø h10 DC: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	209542 12
GTIN	4062406366193
Artikelklasse	100

Beschreibung**Ausführung:**

Spezifisch **weiterentwickelte Werkzeugschneide** für die optimale Bearbeitung von Composite Werkstoffen bzw. Verbundwerkstoffen.

Baulänge ähnlich **DIN 6527 lang**.

Linksspiralig, **schiebender Schnitt**. Das Material wird auf die Unterlage gedrückt. Für dünne Materialien sehr gut geeignet.

Technische Beschreibung

Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Toleranz Nenn-Ø	h10
Schneiden-Ø D _c	12 mm
Spiralwinkel	8 Grad
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Vorschub f _z für Nutenfräsen in GFK CFK	0,038 mm
Gesamtlänge L	83 mm
Freistellungs-Ø D ₁	11,6 mm
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	36 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Schneidenlänge L _c	26 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad

Zähnezahl Z	8
Eckenfasenbreite bei 45°	0,24 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1xD
Innenkühlung	nein
Farbring	schwarz
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
PVDF GF20	geeignet	80 m/min	N
POM GF25	geeignet	80 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	80 m/min	N
PEEK GF30	geeignet	80 m/min	N
PTFE CF25	geeignet	80 m/min	N
PEEK CF30	geeignet	80 m/min	N
Hybride	geeignet		
Honeycomb Sandwich	geeignet	165 m/min	N
CFK	geeignet	120 m/min	N
GFK, CFK	geeignet	120 m/min	N
Graphit	geeignet	180 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		