



**Fräs-Wendeschneidplatte LOMU...08ER-GH, für Eckfräser, PR1225,  
Wendep Plattengröße: 15**



## Bestelldaten

Bestellnummer	225230 15
GTIN	2050001942050
Artikelklasse	25A

## Beschreibung

### Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden – durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 10° wird die Schnittkraft deutlich reduziert.

### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e=0,3 \times D$ .

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,06 - 0,3 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: LOMU150508-ER-GH

Typ: ST1400

Eckenradius: 0,8 mm

## Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	LOMU150508-ER-GH
Typ	ST1400
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	PR1225
Schneidstoff	HM
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,06 - 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

### Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		