



## Druckluft-Schlagschrauber, Typ: 6120



### Bestelldaten

Bestellnummer	079204 6120
GTIN	015451729462
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Schlagschrauber für härteste Anwendungen** und größte Drehmomente. **Äußerst robustes 2-Klauenschlagwerk** (Twin Lobe) für höchste Standzeiten bei schweren Einsatzfällen. Einschraubphase beginnt langsam und erhöht sich mit jedem Schlag. **Anwendbar bei jedem Schraubfall**. Einfacher 3-teiliger Aufbau für **geringsten Wartungsaufwand**.

### Technische Beschreibung

Drehmomentbereich	815 - 2710 Nm
Länge	420 mm
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M36
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	13 mm
maximale Drehzahl	3500 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme Abmessung	1.1/2 Zoll
Gewicht	15,7 kg
Herstellerbezeichnung	6120
maximaler Luftbedarf	1698 l/min
Arbeitsgeräusch	97 dB(A)

maximale Vibration nach EN	21,8 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant
Druckluft-Anschluss	1/2 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Schrauber