

 Atlas Copco

Druckluft-Geradschleifer G2414, Spannzangen-Ø 6 mm kurz, Typ: S085



Bestelldaten

Bestellnummer	079447 S085
GTIN	7322590019860
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke und **robuste Geradschleifer** mit hoher **Laufruhe**. Der Sicherheitsschalter verhindert ungewolltes Einschalten. Anwendungsoptimierte Höchstdrehzahlen zwischen **8500 und 25000 1/min.**

Kurze Bauform, Länge 215 mm.

Spannzangen-Ø 6mm.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):

Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	G2414 S085
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	13 mm
Gewicht	0,78 kg
Abgabeleistung	500 W

Arbeitsgeräusch	70 dB(A)
maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
maximaler Luftbedarf	252 l/min
Druckluft-Anschluss	3/8 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Geradschleifer

Zubehör

Spannzange für Geradschleifer Spannzangen-Ø 6 mm	079459 6
--	----------