

**Garant****Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, M: M7****Bestelldaten**

Bestellnummer	134600 M7
GTIN	4045197075451
Artikelklasse	11H

**Beschreibung****Ausführung:****Stabile Ausführung, mit 15 – 20° Rechtsspirale.**

Gr. M2,6 mit altem DIN-Profil.

Gewindeart: M

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranzklasse: ISO 2 6H

Gewindesteigung: 1 mm

Gesamtlänge L: 80 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Schaft-Vierkant □: 5,5 mm

Kernloch-Ø: 6 mm

**Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	6 mm
Gewinde-Ø	7 mm
Gewindesteigung	1 mm
Anzahl Spannuten	3
Anzahl Schneiden Z	3
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Gesamtlänge L	80 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	5,5 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	14 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M7
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	D
Spiralwinkel	15-20 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	15 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		