

Druckluft-Geradschleifer G2414, Spannzangen-Ø 6 mm kurz, Typ: S200



Bestelldaten

Bestellnummer	079447 S200
GTIN	7322590013615
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke und **robuste Geradschleifer** mit hoher **Laufruhe.** Der Sicherheitsschalter verhindert ungewolltes Einschalten. Anwendungsoptimierte Höchstdrehzahlen zwischen **8500 und 25000 1/min.**

Kurze Bauform, Länge 215 mm.

Spannzangen-Ø 6mm.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):

Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

maximaler Luftbedarf	540 l/min
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Herstellerbezeichnung	G2414 S200

Abgabeleistung	900 W
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	13 mm
Arbeitsgeräusch	81 dB(A)
Gewicht	0,78 kg
Druckluft-Anschluss	3/8 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Geradschleifer

Zubehör

Spannzange für Geradschleifer Spannzangen-Ø 6 mm	079459 6