

**Druckluft-Geradschleifer G2414, Spannzangen-Ø 6 mm kurz, Typ: S250****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 079447 S250   |
| GTIN          | 7322590019839 |
| Artikelklasse | 03R           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**Leistungsstarke** und **robuste Geradschleifer** mit hoher **Laufruhe**. Der Sicherheitsschalter verhindert ungewolltes Einschalten. Anwendungsoptimierte Höchstdrehzahlen zwischen **8500 und 25000 1/min.**

Kurze Bauform, Länge 215 mm.

**Spannzangen-Ø 6mm.**

**Lieferumfang:**

Inklusive erforderliche Nippel.

**Ersatzteil:****Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):**

Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

**Technische Beschreibung**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| maximale Drehzahl          | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Herstellerbezeichnung      | G2414 S250              |
| maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Abgabeleistung             | 950 W                   |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø) | 13 mm          |
| maximaler Luftbedarf               | 870 l/min      |
| Arbeitsgeräusch                    | 85 dB(A)       |
| Gewicht                            | 0,78 kg        |
| Druckluft-Anschluss                | 3/8 Zoll       |
| Anschlussgewinde                   | BSP            |
| Produktart                         | Geradschleifer |

---

## Zubehör

|  |          |
|--|----------|
| Spannzange für Geradschleifer Spannzangen-Ø 6 mm | 079459 6 |
|--|----------|