


HOLEX®
Schneideisen 6g, M: M3

Bestelldaten

Bestellnummer	140320 M3
GTIN	4045197083258
Artikelklasse	12K

Beschreibung
Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. **≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 0,5 mm

Außen-Ø: 20 mm

Höhe: 5 mm

Technische Beschreibung

Höhe	5 mm
Steigung	0,5 mm
Außen-Ø	20 mm

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	3
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts