

HOLEX®**Schneideisen 6g, M: M24****Bestelldaten**

Bestellnummer	140320 M24
GTIN	4045197530219
Artikelklasse	12K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. \geq **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 3 mm

Außen-Ø: 55 mm

Höhe: 22 mm

Technische Beschreibung

Steigung	3 mm
Höhe	22 mm
Außen-Ø	55 mm

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	24
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts