



## Schneideisen 6g, M: M30



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 140320 M30    |
| GTIN          | 4045197530233 |
| Artikelklasse | 12K           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. **≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 3,5 mm

Außen-Ø: 65 mm

Höhe: 25 mm

### Technische Beschreibung

|          |        |
|----------|--------|
| Höhe     | 25 mm  |
| Steigung | 3,5 mm |
| Außen-Ø  | 65 mm  |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Toleranzklasse  | DIN 13 6g |
| Gewindegröße    | 30        |
| Gewindeart      | M         |
| Flankenwinkel   | 60 Grad   |
| Schneidstoff    | HSS       |
| Norm            | EN 22568  |
| Schneidrichtung | rechts    |