



Schneideisen 6g, M: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	140320 M8
GTIN	4045197083296
Artikelklasse	12K

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. \geq **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Gewindeart: M

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,25 mm

Außen-Ø: 25 mm

Höhe: 9 mm

Technische Beschreibung

Höhe	9 mm
Steigung	1,25 mm
Außen-Ø	25 mm

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	8
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts