



HM-Sägeblatt, Typ: 165T40



Bestelldaten

Bestellnummer	078212 165T40
GTIN	4002395369737
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

PTFE Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte. Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz.. Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte. Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen.. Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte. Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte. Optimierte für Akku-Werkzeuge, extradünne Schnittbreite für lange Laufzeit per Akkuladung. Alle Holzarten: Weich-/Hartholz, Sperrholz, beschichtete Platten, Melamin, MDF. Standard-Sägeblätter ohne Teflonbeschichtung und Vibrationsschlitze.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	15,87 mm
Anzahl Zähne	40
Werkstoffeignung	Holz
Blatt-Ø D	165 mm

Produktart

Kreissägeblatt