

Garant**Kunststoff-Schleifkörper Kegel, grob, Typ: 1010K****Bestelldaten**

Bestellnummer	501561 1010K
GTIN	4062406372781
Artikelklasse	58F

Beschreibung**Ausführung:**

Kunststoff-Schleifkörper (Korund-Schleifkorn in Kunststoff gebunden) haben eine **niedrige Dichte** und einen **weicheren Trägerkörper**. Dadurch ist eine **schonende Bearbeitung** möglich und die **Schleifkörper setzen sich nicht zu**. Deutlich **niedrigere Schleifwirkung** im Vergleich zu keramischen Schleifkörper.

Erhöhte Schleifleistung durch gröberes Korn.

Verwendung:

Zum **Feinschleifen** und für **leichte Entgratarbeiten** auf weichen Materialien wie **Aluminium, Kupfer** und **Kunststoff**. Erreicht sehr hohe Oberflächengüte mit einem matten Glanz.

Form **Kegel** für Werkstücke mit **Bohrungen und Konturen**.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	grob
Höhe	10 mm
Formbeschreibung	Kegel
Breite	10 mm

Serie	GMT
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnameattribut	grob
Inhalt	25 kg
Produktart	Schleifkörper

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
nass maximal	geeignet		