



Kapp- und Gehrungssäge Akku, Typ: GCM18V305



Bestelldaten

Bestellnummer	P07823 GCM18V305
GTIN	
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

- **Durch BITURBO- Technologie vergleichbar mit einer kabelgebundenen Säge.**
- **HMI und Konnektivitätsmodus zur Anzeige des Batteriestatus, Drehzahlwahl und zur individuellen Einstellung inkl. ECO-Modus.**
- **Ausgestattet mit Schnittlinienanzeige und Arbeits-LED, Motorbremse, werkzeugloser Sägeblattwechsel und Gleitarm.**

Verpackung: Karton

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Herstellerbezeichnung: GCM 18V-305 GDC

Anzahl enthaltener Akkus: 0

Akkuart: Lithium-Ion

Akkuspannung: 18 V

maximale Drehzahl: 4000 min⁻¹

maximaler Neigungswinkel links: 47 Grad

Technische Beschreibung

Sägeblatt-Ø	305 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gehrungsverstellung	ja

Breite	521 mm
maximale Schnitttiefe 90°	120 mm
Länge	813 mm
Höhe	673 mm
Herstellerbezeichnung	GCM 18V-305 GDC
maximale Drehzahl	4000 min ⁻¹
Gewicht	32,5 kg
maximale Schnittlänge 90°	400 mm
Schnittlinienanzeige	ja
Anzahl enthaltener Akkus	0
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximaler Neigungswinkel links	47 Grad
Akkuspannung	18 V
maximaler Gehrungswinkel links	52 Grad
maximaler Neigungswinkel rechts	47 Grad
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Gehrungswinkel rechts	60 Grad
Verpackung	Karton
Produktart	Säge