

**Akku-Bohrhammer, Typ: GBH18V45C****Bestelldaten**

Bestellnummer	P07551 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Artikelklasse	03B

Beschreibung**Ausführung:**

- **Leichter als vergleichbare kabelgebundene Produkte dank hochoptimiertem Antriebsstrang - auch mit ProCORE18V 12.0Ah.**
- **Komfortables Arbeiten dank Lock-on Button für kontinuierliche Meißelarbeiten.**
- **Maximale Leistung dank BITURBO-Technologie.**
- **Präzise Arbeitsergebnisse dank Geschwindigkeitseinstellung für variable Drehzahlen.**
- **Verbesserte Sicht durch LED-Arbeitslicht.**
- **Kick Back Control zur Reduzierung der Gefahr durch plötzliche Werkzeugreaktionen.**
- **Ausgestattet mit Soft-Start, ASC und EPC für besten Anwenderschutz.**
- **Flexibles Arbeiten dank individueller Einstellung je nach Anwendung über die Bosch My Tools App.**

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff, Connectivity-Modul, Maschinentuch und Handwerkerkoffer.

Technische Beschreibung

maximale Schlagzahl	2720 min ⁻¹
Verpackung	Transportkoffer
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	45 mm
Drehzahlbereich	0 - 305 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	GBH 18V-45 C

Anzahl enthaltener Akkus	0
Schlagenergie	12,5 J
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Akkuspannung	18 V
Gewicht inklusive Akku	8,9 kg
Akkuart	Lithium-Ion
maximale Vibration nach EN	8,5 m/s ²
Länge	442 mm
Höhe	224 mm
Gewicht ohne Akku	8 kg
Produktart	Bohrhammer