

**Garant****Kunststoff-Schleifkörper Kegel, mittel, Typ: 1919K****Bestelldaten**

Bestellnummer	501565 1919K
GTIN	4062406372811
Artikelklasse	58F

**Beschreibung****Ausführung:**

**Kunststoff-Schleifkörper** (Korund-Schleifkorn in Kunststoff gebunden) haben eine **niedrige Dichte** und einen **weicheren Trägerkörper**. Dadurch ist eine **schonende Bearbeitung** möglich und die **Schleifkörper setzen sich nicht zu**. Deutlich **niedrigere Schleifwirkung** im Vergleich zu keramischen Schleifkörper.

Feinschleifend bis polierend.

**Verwendung:**

Zum **Feinschleifen** und für **leichte Entgratarbeiten** auf weichen Materialien wie **Aluminium, Kupfer** und **Kunststoff**. Erreicht sehr hohe Oberflächengüte mit einem matten Glanz.

Form **Kegel** für Werkstücke mit **Bohrungen und Konturen**.

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	mittel
Formbeschreibung	Kegel
Höhe	19 mm
Breite	19 mm

Serie	GMT
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	mittel
Inhalt	25 kg
Produktart	Schleifkörper

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
nass maximal	geeignet		