



HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 6H, TiN, MF: 6X0,5



Bestelldaten

Bestellnummer	137170 6X0,5
GTIN	4062406374549
Artikelklasse	12I

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Pro Tap Universal-Gewindebohrer. Robuste Ausführung für ein breites Materialspektrum. **Verbesserter HSS-E-Schneidstoff** mit **reibungsreduzierender TiN-Beschichtung**.

Technische Beschreibung

Gewindegröße	M6×0,5
Kernloch-Ø	5,5 mm
Schaft-Vierkant □	3,4 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	15 mm
Anzahl Spannuten	3
Gesamtlänge L	80 mm
Gewindesteigung	0,5 mm
Norm	DIN 374
Gewinde-Ø	6 mm
Schaft-Ø D _s	4,5 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H

Gewindeart	MF
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	grün
Serie	Pro Tap
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	24 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	25 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	10 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	24 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	20 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	8 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	15 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		

nass maximal

geeignet