


**Garant****Einsteckplatte neutral, HB9035, Stechbreite w: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	275021 4
GTIN	4062406378332
Artikelklasse	21H

**Beschreibung****Verwendung:**

Für Schneidenträger Nr. 274030 – 274090.

**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 274030 – 274134.

**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	4 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB9035
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte  
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		