

**Garant****Gleitschleifmaschine (35 Liter) mit Transportwagen, Typ: GMT35****Bestelldaten**

Bestellnummer	501305 GMT35
GTIN	4062406378851
Artikelklasse	51B

**Beschreibung****Ausführung:**

**Mobile Gleitschleifmaschine GMT35 in kompakter Bauweise**, für die automatisierte Endbearbeitung **kleiner bis mittlerer Losgrößen**.

- **Leistungsstarker Motor.**
- **Stahltrog (35 l) mit 15 mm Polyurethan-Schicht.**
- **Integrierte Separierstation zum automatisierten Trennen von Werkstück und Schleifmedium.**
- **Geschlossener Wasserkreislauf mit Wasseraufbereitung.**
- **Steuerung über Touchscreen.**
- **Individuelle Bearbeitungsschritte programmierbar.**
- **Schalldämmende Maschinenverkleidung mit Schallschutzhaube.**
- **Rollen auf der Unterseite für einfachen Transport.**

**Verwendung:**

Bevorzugt zum **Entgraten** von **Dreh- und Frästeilen** sowie im **3D-Druck** Verfahren hergestellter Werkstücke. Für **Metalle** und **Kunststoffe** geeignet. Die Nachfolgeschritte **Polieren** und **Reinigen** gehören ebenfalls zum Leistungsspektrum dieser Maschine.

**Lieferumfang:**

1× Gleitschleifmaschine mit integrierter Separierstation, Wasserkreislauf und SPS-Steuerung, 1× Transportwagen (Nr. 918558 TNB1), 2× Aufbewahrungs-Box klein (Nr. 964486 EF4220), 1× Aufbewahrungs-Box groß (Nr. 964486 EF4320), 2× Trennwand (Aluminium, Kunststoff), 2× Messbecher, 1× Handschaufel, 3× Separiersieb mit unterschiedlichem Lochraster.

**Hinweis:**

Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich  
Haben sie im Nachgang nach dem Gleitschleifen eine sehr hohe Anforderung an die Reinigung und Trocknung der Bauteile, dann ist das Programm der SONOSWISS Ultraschallreinigungsgeräte aus unserem Katalog zu empfehlen.

## Technische Beschreibung

Netzspannung	230 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	700 W
Gewicht	350 kg
Drehzahlbereich	1500 - 3000 min <sup>-1</sup>
Volumen Wassertank	45 l
Innenbreite Trog B <sub>2</sub>	180 mm
Innentiefe Trog T <sub>2</sub>	300 mm
Volumen Trog	35 l
Innenlänge Trog L <sub>2</sub>	590 mm
Breite Maschine B <sub>1</sub>	710 mm
Tiefe Maschine T <sub>1</sub>	1385 mm
Länge Maschine L <sub>1</sub>	1565 mm
Serie	GMT
Produktart	Gleitschleifmaschine