

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260052 HU7315-1
GTIN	4062406380274
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 060204 HU7315-1 Sorte: HU7315-1
Spanbrecher: AF
Toleranz: G
Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,5 mm
Vorschub f : 0,03 - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	AF
Toleranz	G
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 060204
Sorte	HU7315-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,5 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Beschichtung	unbeschichtet
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Hauptanwendung	N
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen