

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 070204 HU7315-1 Sorte: HU7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,6 mm

Vorschub f : 0,03 - 0,1 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
Toleranz	G
Schneidstoff	HM

Sorte	HU7315-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Spanbrecher	AF
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Beschichtung	unbeschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen