

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1

Bestelldaten

Bestellnummer	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T308 HU7315-1 Sorte: HU7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

 Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,6 mm

 Vorschub f : 0,03 - 0,1 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	AF
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Beschichtung	unbeschichtet
Sorte	HU7315-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	N
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen