

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DC.T 11T304 HU7315-1 Sorte: HU7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmVorschub  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 600 m/min**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	N
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304

Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Sorte	HU7315-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub $f$	0,03 - 0,1 mm/U
Toleranz	G
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Spanbrecher	AF
Beschichtung	unbeschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen