

HOLEX®**Schneideisen HSS-E, M× Steigung: 6X0,75****Bestelldaten**

Bestellnummer	141065 6X0,75
GTIN	4045197595270
Artikelklasse	12K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

2 Gang Anschnitt. Geläpft und nitriert, Spanwinkel ca. 15°. Für rostbeständige und hochfeste Stähle.

Gewindeart: MF

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS E

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 0,75 mm

Außen-Ø: 20 mm

Höhe: 7 mm

Technische Beschreibung

Steigung	0,75 mm
Höhe	7 mm

Außen-Ø	20 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	6
Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts