

HOLEX®**Schneideisen HSS, M× Steigung: 12X1****Bestelldaten**

Bestellnummer	141060 12X1
GTIN	4045197084361
Artikelklasse	12K

Beschreibung**Ausführung:**Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.****1 3/4 Gang Anschnitt.**

Gewindeart: MF

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1 mm

Außen-Ø: 38 mm

Höhe: 10 mm

Technische Beschreibung

Höhe	10 mm
Steigung	1 mm
Außen-Ø	38 mm

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	12
Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts