

**Garant****Schneideisen HSS-E, MF: 14X1,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	141055 14X1,5
GTIN	4045197301864
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

**2 Gang Anschnitt. Geläpft und nitriert, Spanwinkel ca. 15°. Für rostbeständige und hochfeste Stähle.**

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,5 mm

Außen-Ø: 38 mm

Höhe: 10 mm

**Technische Beschreibung**

Höhe	10 mm
Steigung	1,5 mm
Außen-Ø	38 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g

Gewindegröße	M14×1,5
Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		