

HOLEX®
Schneideisen HSS-E, M× Steigung: 12X1

Bestelldaten

Bestellnummer	141065 12X1
GTIN	4045197595324
Artikelklasse	12K

Beschreibung
Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert, Spanwinkel ca. 15°. Für rostbeständige und hochfeste Stähle.

Gewindeart: MF

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS E

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1 mm

Außen-Ø: 38 mm

Höhe: 10 mm

Technische Beschreibung

Steigung	1 mm
Höhe	10 mm

Außen-Ø	38 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	12
Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts