

**HOLEX®**
**Schneideisen HSS, M× Steigung: 22X1,5**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	141060 22X1,5
GTIN	4045197084422
Artikelklasse	12K

**Beschreibung**
**Ausführung:**

 Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**
**1 3/4 Gang Anschnitt.**

Gewindeart: MF

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,5 mm

Außen-Ø: 55 mm

Höhe: 16 mm

**Technische Beschreibung**

Höhe	16 mm
Steigung	1,5 mm
Außen-Ø	55 mm

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	22
Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts