



## Maschinen-Gewindebohrer, TiCN, M: M4



### Bestelldaten

Bestellnummer	135700 M4
GTIN	4045197077295
Artikelklasse	11H

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Parallel abgesetztes Führungsgewinde.

Einsetzbar mit **Emulsion** (Fettanteil mindestens 8 %).

#### Vorteil:

Spanverklümmungen und nachfolgende Ausbrüche von Zahnsitzen beim Rücklauf werden weitestgehend vermieden.

#### Hinweis:

#### NEUE GENERATION VERFÜGBAR!

#### Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 135732.

Gewindeart: M

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranzklasse: ISO 2 6H

Gewindesteigung: 0,7 mm

Gesamtlänge  $L_{ges}$ : 63 mm

Schaft-Ø: 4,5 mm

Schaft-Vierkant: 3,4 mm

Kernloch-Ø: 3,3 mm

### Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	3,3 mm
Gewindesteigung	0,7 mm
Anschnittwinkel	50 Grad
Anzahl Spannuten	3

Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	4 mm
Norm	DIN 371
Schaft-Ø	4,5 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	63 mm
Schaft-Vierkant	3,4 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	8 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M4
Beschichtung	TiCN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	blau