

Garant**Schneideisen, UNC: 8-32****Bestelldaten**

Bestellnummer	142520 8-32
GTIN	4045197084767
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Verwendung:

Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME – B1.1.

Toleranzklasse: 2A

Gänge pro Zoll: 32

Gewinde-Ø: 4,17 mm

Außen-Ø: 20 mm

Höhe: 7 mm

Technische Beschreibung

Höhe	7 mm
Gewinde-Ø	4,17 mm
Gänge pro Zoll	32
Außen-Ø	20 mm

Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	UNC
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Toleranzklasse	2A
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		